

### Aspirateur haute filtration pour scie à plâtre

#### Pour l'aspiration des particules lors de la découpe de tous les plâtres

Le retrait des plâtres présente d'importants risques respiratoires et d'hygiène des locaux du fait des dégagements de poussières et de particules. L'aspirateur pour scie à plâtre élimine ce risque par l'absorption directe de toutes les poussières de diamètre supérieure à 0.5 micromètres.

Il est constitué d'une cloche d'aspiration fixée directement sur la scie et d'un dispositif d'aspiration et de filtration avec bac de rétention.

- Filtration de 99.97% des particules supérieures à 0.5 µm
- Débit d'aspiration de 61 litres d'air par seconde
- Bac de rétention de 15 litres d'accès facile
- Faible niveau sonore inférieur à 59 dB
- Dépression de 244 mbar soit 24,4 KPa
- Puissance nominale de 1300 Watt

Protection classe II, IP2X ( eau et poussière)

Poids 8 KG

Aspirateur livré avec flexible, porte flexible, cloche d'aspiration, outil et câble d'adaptateur.

Poignée de transport et plateau en option.

Matériel Médical CE

Garantie 2 ans

Fabrication allemande

