



### Curette auriculaire sans fil avec caméra vidéo haute définition connectée - Modèle Find 4 - Inskam

Curette vidéo pour examen et nettoyage auriculaire - caméra wifi haute définition connectée - 6 cuillères en silicone incluses - Qualité professionnelle

La curette auriculaire est un dispositif de nettoyage d'oreilles doté d'une caméra haute définition de 5 Mégapixels. Elle offre une solution professionnelle pour le nettoyage des oreilles avec des fonctionnalités avancées et une grande qualité d'image.

- Design épuré et ergonomique
- Facile d'utilisation
- Nettoyage précis des oreilles et du conduit auditif
- Six cuillères en silicone incluses
- Autonomie d'utilisation d'environ 70 minutes
- Recharge rapide (60 minutes)

Ce nettoyeur d'oreilles s'utilise avec l'application *Soulear*, compatibles avec [IOS](#) et [Android](#).

*Soulear* est une application de prise en charge des périphériques matériels. Une fois connectée à l'appareil, l'application apporte une aide pour visualiser et retirer le cérumen. Les photos et vidéos peuvent être enregistrées dans l'album photos du système.

Le kit comprend :

- 1 curette auriculaire avec caméra
- 6 cuillères d'oreille en silicone remplaçables
- 1 câble de charge de type C
- 1 manuel d'utilisation (FR/EN) + le QR Code vers l'application

*Avant utilisation, vérifier que le couvercle en silicone de la cuillère d'oreille remplaçable est monté dans la position prévue et ne risque pas de tomber. Essuyer la caméra frontale de la cuillère auriculaire avec des lingettes humides ou du coton alcoolisé.*

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit. Après utilisation, désinfecter tous les accessoires et l'appareil avec de l'alcool.*

#### Spécifications techniques :

- Caméra Haute définition 5 Mégapixels
- Modèle Find
- Fréquence : 2,4Ghz
- Paramètre d'entrée : 5V 0,4A
- Norme de réseau : IEEE 802.11b/g/n
- Capteur d'image : CMOS
- Diamètre de l'objectif : 3,5 mm
- Capteur de gravité : 6 axes
- Taux de transmission des images : 30 images par seconde
- Formats : Image JPG et vidéo MP4/AVI
- Capacité de la batterie : 240mAH
- Autonomie : environ 70 minutes
- Interface de charge : USB type C
- Puissance : 0,75W
- Tension de fonctionnement : 3,7-4,2V
- Température de l'environnement : 10-50°C

#### Matériaux :

60% PC (polycarbonate), 40% ABS (acrylonitrile butadiène)

**Couleur :** noir

**Poids :** 50g

**Dimensions :** 14,8 x 1 cm

**Certifié conforme aux normes européennes :**

CE/RoHS/FCC/ISO9001/FDA

*Ce modèle ne peut pas fonctionner sur PC.*

*Ne pas utiliser en cas d'infection de l'oreille, d'une rupture du tympan ou d'une rougeur.*

*Tenir la cuillère à une distance suffisante du tympan.*

*Ne pas tremper l'appareil dans l'eau. Ne pas nettoyer l'appareil sur tout le corps.*