



Fauteuil électrique Egvar en 3 parties - Position assise, semi-assise ou allongée - Bleu Clair

Fauteuil multifonctions avec commande manuelle. Hauteur ajustable, dossier et repose-pieds inclinables.

Fauteuil électrique **polyvalent et ergonomique**, conçu pour s'adapter à tout type de soins : examens médicaux, kinésithérapie, physiothérapie, soins esthétiques ou tatouage.

Grâce à son **moteur électrique silencieux** et à sa **commande manuelle filaire**, le fauteuil **Egvar** permet d'ajuster facilement la hauteur, le dossier et le repose-pieds pour un confort optimal du patient et un positionnement précis du praticien.

Robuste, hygiénique et confortable, il dispose d'une **structure en acier époxy blanc** et d'une **sellerie médicale lavable**, assurant durabilité et entretien simplifié, même en usage intensif.

Points forts

- Réglage électrique fluide de la hauteur, du dossier et du repose-pieds
- Positions multiples : assise, semi-assise ou allongée
- Sellerie de qualité médicale, résistante aux désinfectants et facile à nettoyer
- Coussin repose-tête inclinable et amovible avec **trou facial intégré**
- Accoudoirs rabattables pour un accès latéral facilité
- Pédale de commande pratique pour un ajustement mains libres
- Structure en acier époxy blanc, résistante aux chocs et à la corrosion
- Pieds équipés de patins antidérapants pour une stabilité optimale
- Rembourrage en mousse épaisse pour un confort prolongé

Performances et fonctionnalités avancées

- Moteur électrique silencieux et fiable
- Hauteur ajustable et inclinaisons multiples adaptées à tous les types de soins
- Commande manuelle filaire + pédale de contrôle
- Nettoyage rapide grâce à la sellerie PU/PVC de qualité médicale
- Conception ergonomique pour un confort patient et praticien

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 182 x 72 x 72 cm
- Hauteur minimum : 72 cm
- Hauteur maximum : 89,5 cm
- Inclinaison du dossier : 110°
- Inclinaison du repose-pieds : 77°
- Inclinaison des accoudoirs : 104°

- Sellerie : PU/PVC médical
- Épaisseur du rembourrage : 6 cm
- Structure : acier époxy blanc
- Poids net : 75 kg
- Capacité de charge : 150 kg
- Télécommande : 2 boutons
- Tension d'entrée : AC 220V / 50Hz
- Tension de sortie : DC 24V
- Coloris : bleu clair

Garantie : 3 ans.

Existe aussi en [Bleu Foncé](#), [Noir](#), [Blanc](#), [Vert](#), [Gris](#)